

**Pro vybavení oddělení vodoléčebných procedur rehabilitace v Orlové
poptáváme dodávku celkem 7 ks vodoléčebných van**

**Vzhledem k tomu, že se jedná o doplnění stávajícího vybavení, požadujeme tyto
společné parametry:**

Materiál van ze sklolaminátu s antibakteriální úpravou, lehce omyvatelný
Ovládací prvky, madla, ventily a trysky budou vyrobeny z nerez
Baterie pákové
Barva van, židlí, schůdků a jiného příslušenství v odstínu světle zelená
Napájení 230 V/50 Hz (výjimečně 3 x 400 V/50 Hz)
Všechna čerpadla s ochranou proti chodu na sucho
Ovládání manuální nebo elektronické s dotykovým displejem (nabídněte vhodnější variantu)
Každá vana vybavena sprchou pro hygienickou očistu vany se stop ventilem
Napojení přírodní vody, odpadu a elektřiny provede dodavatel

1 KS VANA VÍŘIVÁ NA DOLNÍ KONČETINY (MALÁ)

Anatomicky tvarovaný vnitřek vany
Minimálně 10 hydromasážních trysek
Regulace výkonu hydromasážních trysek
Přísávání vzduchu do hydromasážních trysek s možností regulace
Systém úplného odvodnění hydromasážního oběhu
Manuální nebo elektrické vypuštění vody do kanalizace
Nastavitelné časování programů
Zvuková nebo světelná signalizace ukončení procedury
Užitný objem vany 40–60 l
Součástí dodávky je výškově nastavitelná židle s opěrkou – min. nosnost 120 kg

2 KS SEDACÍ VANA VÍŘIVÁ NA DOLNÍ KONČETINY, BEDRA A KYČLE

Minimálně 20 hydromasážních trysek rozdělených do 3 masážních zón
Regulace výkonu hydromasážních trysek
Přísávání vzduchu do hydromasážních trysek s regulací ve všech masážních zónách
Proplach hydromasážních trysek
Systém úplného odvodnění hydromasážního okruhu
Manuální nebo elektrické vypuštění vody do kanalizace
Nastavitelné časování programů
Zvuková nebo světelná signalizace ukončení procedury
Užitný objem vaniček 120–300 l
Automatické ukončení procedury
Součástí dodávky jsou schůdky s madlem

3 KS VANA VÍŘIVÁ NA HORNÍ KONČETINY

Vnitřní prostor vany je tvarově i rozměrově navržen pro maximální efektivitu masáže
Pohodlný prostor k sezení pacienta
Minimálně 10 hydromasážních trysek

Regulace výkonu hydromasážních trysek
Přísávání vzduchu do hydromasážních trysek s možností regulace
Systém úplného odvodnění hydromasážního okruhu
Manuální nebo elektrické vypuštění vody do kanalizace
Nastavitelné časování programů
Zvuková nebo světelná signalizace ukončení procedury
Užitný objem vaniček 30–40 l
Automatické ukončení procedury
Zobrazení teploty vody ve vaničce
Zobrazení teploty vody při napouštění vaniček
Ke každé vaně výškově nastavitelná židle s opěrkou – min. nosnost 120 kg

1 KS ČTYŘKOMOROVÁ HYDROGALVANICKÁ VANA

Manuální nebo elektrické vypuštění vody do kanalizace
Signalizace hladiny vody
Užitný objem vaniček pro HK 12–25 l na jednu vanu
Užitný objem vaniček pro DK 14–35 l na jednu vanu
Max. výstupní napětí 24 V
Možnost nastavení typu proudu (galvanický, monofáze, difáze aj.)
Možnost nastavení proudu v jedné vaničce i mezi vaničkami
Možnost nastavení délky procedury
Zobrazovací display s parametry a nastavením
Nastavitelný výběr polarity a terapie
Součástí dodávky je výškově nastavitelná židle s opěrkou – min. nosnost 120 kg